




Cabo com conector

ADOGH050MSS0002E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC070
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!




Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

**Cabo com conector**

ADOGH050MSS0002E05

conexão elétricaCabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco