

E40075




Cabo com conector

ADOAH050MSN0002A05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ENC10A

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Aplicação Ex zona 1

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Classificação de segurança

Capacitância interna máx. [nF] 0,152

Indutância interna máx. [μH] 1,2

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Notas Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.

Quantidade da embalagem 1 peças

E40075



Cabo com conector

ADOAH050MSN0002A05

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco