


# E40076



## Cabo com conector

ADOAH050MSN0005A05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Aplicação

Aplicação Ex zona 1

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Classificação de segurança

Capacitância interna máx. [nF] 0,38

Indutância interna máx. [μH] 2,95

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

### Notas

Notas Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.

Quantidade da embalagem 1 peças

# E40076



## Cabo com conector

ADOAH050MSN0005A05

### conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco