


Adaptador rosqueável para sensores de processo

Adapter SI1/M12x1/VA



Aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substância	líquidos e gases
Resistência à pressão [bar]	100

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	56,4
Dimensões [mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca	M18 x 1,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	M18 x 1,5 rosca interna
Conexão de processo	ligação rosca M12 x 1
Profundidade de imersão [mm]	13,5; (Sondas de medição SID, SFD, TN)

Acessórios

Items fornecidos	vedação: 1, AFM
------------------	-----------------

Notas

Notas	Em aplicações de >30 bar, utilizar adaptador de alta pressão adequado. Na utilização de água potável, substituir as vedações fornecidas por outras mais adequadas!
Quantidade da embalagem	1 peças