


# E40115



## Adaptador rosqueável para sensores de processo

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



Aplicação	
Aplicação	para aplicações industriais
Substância	líquidos e gases
Resistência à pressão [bar]	30
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	36
Dimensões [mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca	M18 x 1,5
Materiais	3.7235 (titânio)
Ligação do sensor	M18 x 1,5
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4
Profundidade de imersão [mm]	13,5; (Sondas de medição SID, SFD, TN)
Acessórios	
Items fornecidos	vedação: 1, PTFE
Notas	
Notas	Em aplicações >30 bar e ≤300 bar utilizar apenas um anel de vedação tipo U-Seal.
Quantidade da embalagem	1 peças