




Adaptador rosqueável para sensores de processo

ADAPT /SI/9/ /M12X1 /TI



Aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substância	líquidos e gases
Resistência à pressão [bar]	30

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	35,3
Dimensões [mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca	M18 x 1,5
Materiais	3.7235 (titânio)
Ligação do sensor	M18 x 1,5
Conexão de processo	ligação roscada M12 x 1
Profundidade de imersão [mm]	13,5; (Sondas de medição SID, SFD, TN)

Acessórios

Items fornecidos	vedação: 1, PTFE
------------------	------------------

Notas

Notas	Em aplicações >30 bar e ≤300 bar utilizar apenas um anel de vedação tipo U-Seal.
Quantidade da embalagem	1 peças