


E40157



Seção de medição para medidor de ar comprimido

MESSSTR DN15/L300/VA/D21,3

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Formato para o medidor de ar comprimido SD6

Resistência à pressão [bar] 16

Dados mecânicos

Materiais 1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM; alumínio anodizado

Conexão de processo R 1/2

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças