


Botão teach para sensores de fluxo

SC TEACH BUTTON PS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Formato	para sensores de fluxo SC com saída pnp
---------	---

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	15
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC; (para PELV/SELV)

Condições de funcionamento

Proteção	IP 40
----------	-------

Dados mecânicos

Peso	[g]	233
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303); PA; PMMA

Notas

Notas	artigo descontinuado
Quantidade da embalagem	1 peças

E40211




Botão teach para sensores de fluxo

SC TEACH BUTTON PS

conexão elétrica

Cabo: 0,9 m, PUR

Conexão



n.c. = não conectado
Cores dos condutores :
BN = castanho
BU = azul