


Botão teach para sensores de fluxo

SC TEACH BUTTON OR

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Formato	para sensores de fluxo SC com saída de relês como normalmente aberto
---------	--

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	15
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC; (para PELV/SELV)

Condições de funcionamento

Proteção	IP 40
----------	-------

Dados mecânicos

Peso	[g]	225,5
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303); PA; PMMA

Notas

Notas	artigo descontinuado
Quantidade da embalagem	1 peças

E40212




Botão teach para sensores de fluxo

SC TEACH BUTTON OR

conexão elétrica

Cabo: 0,9 m, PUR

Conexão



BN =

BU =

Cores dos condutores :

castanho

azul