


Placa de flange para sensores de nível

FLANGE PLATE 65-80 D16



Aplicação

Formato	para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL
Resistência à pressão [bar]	0,5

Dados mecânicos

Peso [g]	144,5
Materiais	Flange: alumínio anodizado; Porca de bloqueio: aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM
Binário de aperto [Nm]	6...9
Ligação do sensor	Adaptação de fixação Ø 16 mm
Conexão de processo	Flange

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------