


Tubo isolante térmico para sensores de nível

CLIMATIC TUBE L=264


Aplicação

Formato	para sensores de nível capacitivos LK, LI
Substância	água; meios à base de água
Temperatura do fluido [°C]	0...65
Resistência à pressão [bar]	0,5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	20...60
---------------------------	---------

Dados mecânicos

Peso [g]	86
Materiais	PP-H; NBR
Comprimento L [mm]	264

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------