


Tubo isolante térmico para sensores de nível

CLIMATIC TUBE L=472


Aplicação

Formato	para sensores de nível capacitivos LK, LI	
Substância	água; meios à base de água	
Temperatura do fluido [°C]	0...60	
Resistência à pressão [bar]	0,5	

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	20...60
---------------------------	---------

Dados mecânicos

Peso [g]	140,5
Materiais	PP-H; NBR
Comprimento L [mm]	472

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------