




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L700



1 suporte de fixação para peça centralizadora

CRN

Aplicação		
Formato		para sensores de nível LR
Temperatura do fluido	[°C]	-40...200
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	420
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Vedação: NBR reforço de fibras; peça central: PPS reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301)	
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna	
Conexão de processo	ligação roscada G 3/4 rosca externa	
Comprimento L	[mm]	700
Acessórios		
Items fornecidos	Vedação: 1	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	