




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE NPT L1000



1 suporte de fixação para peça centralizadora

CRN

Aplicação		
Formato	para sensores de nível LR	
Temperatura do fluido	[°C]	-40...200
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	585
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); peça central: PPS reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301)	
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna	
Conexão de processo	ligação roscada 3/4" NPT rosca externa	
Comprimento L	[mm]	1000
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	