




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 Suporte de fixação para centralizadores

CRN

| Aplicação                       |                                                                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Formato                         |                                                                                                                                                                     | para sensores de nível LR |
| Temperatura do fluido           | [°C]                                                                                                                                                                | -40...200                 |
| Resistência à pressão           | [bar]                                                                                                                                                               | 16                        |
| Resistência contra vácuo        | [mbar]                                                                                                                                                              | -1000                     |
| MAWP nas aplicações segundo CRN | [bar]                                                                                                                                                               | 16                        |
| Dados mecânicos                 |                                                                                                                                                                     |                           |
| Peso                            | [g]                                                                                                                                                                 | 215,5                     |
| Materiais                       | Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Vedação: NBR reforço de fibras; peça central: PPS reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301) |                           |
| Ligação do sensor               | ligação roscada G 3/4 rosca interna                                                                                                                                 |                           |
| Conexão de processo             | ligação roscada G 3/4 rosca externa                                                                                                                                 |                           |
| Comprimento L                   | [mm]                                                                                                                                                                | 300                       |
| Acessórios                      |                                                                                                                                                                     |                           |
| Items fornecidos                | Vedação: 1                                                                                                                                                          |                           |
| Notas                           |                                                                                                                                                                     |                           |
| Quantidade da embalagem         | 1 peças                                                                                                                                                             |                           |