




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 Suporte de fixação para centralizadores

Aplicação	
Formato	Versão sem perfurações, para sensores de nível, LR
Temperatura do fluido [°C]	-40...200
Resistência à pressão [bar]	16
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000
Dados mecânicos	
Peso [g]	600
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Vedação: NBR reforço de fibras; peça central: PPS reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301)
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna
Conexão de processo	ligação roscada G 3/4 rosca externa
Comprimento L [mm]	1000
Acessórios	
Items fornecidos	Vedação: 1
Acessórios (opcional)	Peça de centragem para tubos coaxiais: 1, E43222
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças