




Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 Porta de escape



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplicação

Formato		com porta de escape
Resistência à pressão [bar]		16
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]		16

Dados mecânicos

Peso [g]		268
Materiais		aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor		G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		0,4 / 4

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------