


E43318



Peça em T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Aplicação	
Formato	para sensores e adaptador com conexão de processo G 1/2 A
Resistência à pressão [bar]	20
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	667,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 53 mm
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,8 / 4
Acessórios	
Items fornecidos	O-ring: 1, FKM
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças