




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 Suporte de fixação para centralizadores

Aplicação

Formato	Versão sem perfurações, para sensores de nível, LR	
Temperatura do fluido [°C]	-40...200	
Resistência à pressão [bar]	16	
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000	

Dados mecânicos

Peso [g]	289	
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Vedação: NBR reforço de fibras; peça central: PPS reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301)	
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna	
Conexão de processo	ligação roscada G 3/4 rosca externa	
Comprimento L [mm]	450	

Acessórios

Items fornecidos	Vedação: 1
------------------	------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------