


# E43331



## Engate de rosca com tampa

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: regulador de fluxo 0,3 mm

### Aplicação

Resistência à pressão [bar] 630

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -10...60

### Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

### Dados mecânicos

Peso [g] 76,2

Materiais carcaça do acoplamento: 1.0718 (aço); características da superfície: zinco / níquel cinza; Vedação: NBR

Ligação do sensor G 1/4

Conexão de processo M16 x 2 Minimes

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças