


E43332



Prolongador

CABLE CAN ADAPTER



L: 0,15 m

Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Formato		cabo adaptador CAN
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	48,8
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 55
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças




Prolongador

CABLE CAN ADAPTER

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

Cabo: 0,15 m, PUR / PVC, preto, Ø 6,8 mm; 4 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

