




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 suporte de fixação para peça centralizadora

Aplicação

Formato	para sensores de nível LR
Temperatura do fluido [°C]	-40...200
Resistência à pressão [bar]	16
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000

Dados mecânicos

Peso [g]	475
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Vedação: NBR reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301); peça central: PPS reforço de fibras
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna
Conexão de processo	ligação roscada G 3/4 rosca externa
Comprimento L [mm]	800

Acessórios

Items fornecidos	Vedação: 1
Acessórios (opcional)	Peça de centragem para tubos coaxiais: 1, E43222

Notas

Notas	Quando for usado sob condições DNV-GL, é necessário montar uma peça centralizadora adicional
Quantidade da embalagem	1 peças