




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 Suporte de fixação para centralizadores

CRN

Aplicação		
Formato		para sensores de nível, LR205x, LRx020
Temperatura do fluido	[°C]	-40...200
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1085
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Vedação: NBR reforço de fibras; suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301); peça central: PPS reforço de fibras	
Ligação do sensor	ligação roscada G 3/4 rosca interna	
Conexão de processo	ligação roscada G 3/4 rosca externa	
Comprimento L	[mm]	2000
Acessórios		
Items fornecidos	Vedação: 1	
Acessórios (opcional)	Peça de centragem para tubos coaxiais: 1, E43222	
Notas		
Notas	Quando for usado sob condições DNV-GL, é necessário montar uma peça centralizadora adicional	
Quantidade da embalagem	1 peças	