


Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE NPT L240

**CRN**

Aplicação

Formato		para sensores de nível LR
Temperatura do fluido	[°C]	-40...200
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16

Dados mecânicos

Peso	[g]	188,5
Materiais		Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); suporte de fixação: aço inoxidável (1.4310 / 301); peça central: PPS reforço de fibras
Ligação do sensor		ligação roscada G 3/4 rosca interna
Conexão de processo		ligação roscada 3/4" NPT rosca externa
Comprimento L	[mm]	240

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------