




Acoplamento flexível para encoder

COUPLING 25-6-8-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 profundidade der Klemmnabe

Dados mecânicos

Peso	[g]	27,4
Dimensões	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materiais		alumínio
Binário de aperto	[Nm]	momento de torque dos parafuso: 120 Ncm
Diâmetro externo D	[mm]	25
Diâmetro interno 1	[mm]	6
Diâmetro interno 2	[mm]	8
Profundidade do cubo de fixação	[mm]	7
Parafuso de fixação	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Comprimento	[mm]	24
Rotação mecânica máx.	[U/min]	8000
Desalinhamento axial máx. do eixo	[mm]	± 0,5
Desalinhamento radial máx. do eixo	[mm]	± 0,3
Deslocação angular máx.	[°]	± 4,0

Notas

Notas	Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C. Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.
Quantidade da embalagem	1 peças