


E60076



Roda de medição

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Aplicação	
Formato	borracha moeda
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	519
Diâmetro interno [mm]	10
Diâmetro externo [mm]	159,16
Materiais	roda: alumínio; características da superfície: PU
Binário de aperto [Nm]	3; (Parafuso de fixação)
Dureza da superfície	60 Shore A
Extensão [mm]	500
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças