


Roda de medição

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Aplicação

Formato

plástico liso

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

536

Diâmetro interno

[mm]

10

Diâmetro externo

[mm]

159,15

Materiais

roda: alumínio; características da superfície: PU

Binário de aperto

[Nm]

3; (Parafuso de fixação)

Dureza da superfície

90 Shore A

Extensão

[mm]

500

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças