


# E60112



## Roda de medição

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Aplicação	
Formato	plástico liso
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	61,5
Diâmetro interno [mm]	10
Diâmetro externo [mm]	63,66
Materiais	roda: alumínio; características da superfície: PU
Binário de aperto [Nm]	1,5; (Parafuso de fixação)
Dureza da superfície	90 Shore A
Extensão [mm]	200
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças