


E60123



Plugável

SSTGK120MKRFKSG



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	4,5...30 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	44,8
Dimensões	[mm]	28 x 28 x 52
Materiais		latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
Material do invólucro		latão / PA 6.6, Revestido com material sintético
Material da porca		latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Plugável

SSTGK120MKRFKSG


conexão elétrica

solda: ...1 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético



Conexão

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____