


E60136



Conector fêmea a cablar

SDOGK120MKRFKSG



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 4,5...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 79

Dimensões [mm] 25 x 25 x 45

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

solda: ...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E60136



Conector fêmea a cablar

SDOGK120MKRFKSG

Conexão

