




Roda de medição

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Aplicação		
Formato	plástico serrilhado	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	61,3
Diâmetro interno	[mm]	10
Diâmetro externo	[mm]	63,66
Materiais	roda: alumínio; características da superfície: PU	
Binário de aperto	[Nm]	1,5; (Parafuso de fixação)
Dureza da superfície		90 Shore A
Extensão	[mm]	200
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	