E60146

Conector fêmea a cablar

SDOGK210MKRFKSG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	4,5...30 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	68,8
Dimensões	[mm]	28 x 28 x 52
Materiais		latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
Material do invólucro		latão / PA 6.6, Revestido com material sintético
Material da porca		latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E60146

Conector fêmea a cablar

SDOGK210MKRFKSG

conexão elétrica

conexão por solda/crimpagem: ...0,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético



Conexão