


Conector fêmea a cablar

SDOGK170MKLFKSG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	4,5...30 DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Proteção		IP 67
----------	--	-------

Dados mecânicos

Peso	[g]	68,6
------	-----	------

Dimensões	[mm]	28 x 28 x 52
-----------	------	--------------

Materiais		latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
-----------	--	--

Material do invólucro		latão / PA 6.6, Revestido com material sintético
-----------------------	--	--

Material da porca		latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético
-------------------	--	--

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------


**Conector fêmea a cablar**

SDOGK170MKLFGSG

conexão elétricaconexão por solda/crimpagem: ...0,5 mm²**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético

**Conexão**

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____