


E60174



Conector fêmea a cablar

SDOGJ120MSLFBPG



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	4,5...30 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	55,3
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 60
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E60174



Conector fêmea a cablar

SDOGJ120MSLFPKG

conexão elétrica

solda: ...0,25 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, reto; Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

