




Conector para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



Aplicação	
Aplicação	Divisor da tensão AS-i e da alimentação externa de 24 V para conector fêmea M12
Dados elétricos	
Classe de proteção	III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]	4
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i; (24V)
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	89
Materiais	invólucro: PBT / PC
Binário de aperto [Nm]	1,65
Acessórios	
Acessórios (opcional)	terminação do cabo plano :, E70413
	mangueira retráctil:, E70113



Conector para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Notas	
Notas	O cabo plano não pode terminar no distribuidor. Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexão: M12; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Binário de aperto: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +