




Conector para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Aplicação	
Aplicação	Distribuição de tensão AS-i ao conector fêmea M12
Dados elétricos	
Classe de proteção	III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]	4
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	83,1
Materiais	invólucro: PBT / PC
Binário de aperto [Nm]	1,65
Acessórios	
Acessórios (opcional)	terminação do cabo plano :, E70413
	mangueira retráctil:, E70113



Conector para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Notas

Notas	O cabo plano não pode terminar no distribuidor.
	Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Quantidade da embalagem	1 peças


conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Conexão: M12; codificação: A; Corpo moldado: PUR



Conexão



1	AS-i +
3	AS-i -