




Distribuidor de tensão AS-Interface

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Aplicação	
Formato	AS-i / 24 V
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento	[V] 26,5...31,6 DC
Corrente máx. de carga total	[A] 2
Alimentação de tensão adicional	[V] 24 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	[°C] -25...75
Proteção	IP 65
Dados mecânicos	
Peso	[g] 95,5
Materiais	PA 6.6; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); parafusos: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); porca: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); O-ring: NBR; vedação de cabo plano: NBR
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Conexão: M12; codificação: A	
1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	terra funcional