




Conector para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL



Dados elétricos	
Classe de proteção	III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]	4
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	182,8
Materiais	invólucro: PBT / PC; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Binário de aperto [Nm]	< 1,65
Acessórios	
Acessórios (opcional)	terminação do cabo plano :, E70413
	mangueira retráctil:, E70113
Notas	
Notas	O cabo plano não pode terminar no distribuidor.
	Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Quantidade da embalagem	1 peças

E70599




Conector para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL

conexão elétrica

Cabo: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão



castanho	AS-i +
azul	AS-i -