


Cabo com conector

ASTGH030MSS0010B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
-----------------------------	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





Cabo com conector

ASTGH030MSS0010B03

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul