




Prolongador


VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 30 x 39
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Acessórios		
Items fornecidos		parafuso etiqueta para marcação
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



E70006




Prolongador

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

