




Prolongador

VDOGF030MSS0001A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E70016




Prolongador

VDOGF030MSS0001A03STGH030MSS

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

