



Prolongador


VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos             |      |                  |
|-----------------------------|------|------------------|
| Tensão de funcionamento     | [V]  | 10...30 DC       |
| Classe de proteção          |      | III              |
| Condições de funcionamento  |      |                  |
| Temperatura ambiente        | [°C] | -25...90         |
| Proteção                    |      | IP 67            |
| Dados mecânicos             |      |                  |
| Materiais                   |      | TPU              |
| Material do invólucro       |      | TPU              |
| Material da porca           |      | latão, niquelado |
| Notas                       |      |                  |
| Quantidade da embalagem     |      | 1 peças          |
| conexão elétrica - conector |      |                  |

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



# E70031



## Prolongador

VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

### conexão elétrica

Cabo: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

