




Prolongador

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



E70042




Prolongador

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

