

# E70044




## Prolongador

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC015

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



# E70044



## Prolongador

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

### conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

