


E70047



Prolongador

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



E70047



Prolongador

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

