




Cabo em Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC437
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,108
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Material da vedação		FKM
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Cabo em Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

conexão elétrica


Cabo: 1 m, PUR, preto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector C

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - soquete A

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



E70063



Cabo em Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

conexão elétrica - soquete B

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

