




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11436
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!




Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos		parafuso etiqueta para marcação
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

