

E70100




Conector fêmea a cablar

SDOGL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70142

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	10

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	29 x 29 x 71
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material da porca		PBT

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E70100



Conector fêmea a cablar


SDOGL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...12 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PBT



Conexão

