




Prolongador

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...36 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU; PBT

Material do invólucro TPU / PBT

Material da porca PBT / PA

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU / PBT; Bloqueio: PBT



E70124




Prolongador

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU / PBT; Bloqueio: PA

