




Prolongador

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...36 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		TPU; PBT
Material do invólucro		TPU / PBT
Material da porca		PBT / PA
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU / PBT; Bloqueio: PBT



E70125




Prolongador

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU / PBT; Bloqueio: PA

